


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR14ABBE0

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF211A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!


Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	ATEX område Zone 0
Medietemperatur [°C]	-20...60
Trykbestandig [bar]	300

Flydende medier

Applikation	ATEX område Zone 0
Medietemperatur [°C]	-20...60

Gasser

Medietemperatur [°C]	-20...60
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200 Ex i
----------------------------	--------------

Måle/indstillingsområde
Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------


SF2210



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR14ABBE0

Gasser	
Reaktionstid	[s] 1...10
Omgivende forhold	
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilslutning	



Ledningsfarver :	
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå