


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR14ZBB

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF5300 + E40099

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gasser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier	
Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60
Gasser	
Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gasser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------


SF2300



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR14ZBB

Omgivende forhold	
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
Tilbehør	
Leverings omfang	Tætninger: 2 x AMF 30
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 2 m, Silikone; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilslutning	



Ledningsfarver :	
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå