

Procestilslutning	1/2" NPT
-------------------	----------

Medie	Flydende medier; aggressive medier
-------	------------------------------------

Flydende medier

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200
----------------------------	---------

Flydende medier	
-----------------	--

Største følsomhed	[cm/s]	3...40
-------------------	--------	--------

Temperaturgradient	[K/min]	7
--------------------	---------	---

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
---------------	-----------------	--------------

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — SF3415-00 — 15.12.2004 — 



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFN12XBK/US

Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
---------------------	----------------	---------------------

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Materiale	Keramik (99,9 % Al ₂ O ₃)
Materiale, i kontakt med mediet	Keramik (99,9 % Al ₂ O ₃)
Procestilslutning	1/2" NPT

Tilbehør


Leverings omfang	Tætninger: 1, PTFE
------------------	--------------------

Bemærkning


Bemærkning	Anvend tl tætning kun den medleverede PTFE-pakning.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå