


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ABA/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF5200 eller SF5201

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gasser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------




Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed


SFR12ABA/US-100

Gasser	
Reaktionstid	[s] 1...10
Omgivende forhold	
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
Tilbehør	
Leverings omfang	Tætninger: 2 x AMF 30
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning



Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå