

Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed


SFR12ADB/US-100

CSA

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF5200 + E40096

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	højt tryk
Medie	Flydende medier; Gasser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	300

Flydende medier

Applikation	højt tryk
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gasser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------




Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ADB/US-100


CSA

Flydende medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		G 1/2 udvendig gevind
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 BK = blå
 WH = sort
 GY = hvid
 grå