




Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFN12ABA/US-100/CSA

Artiklen er udgået - arkiv informationer




Produktegenskaber		
Procestilslutning		1/2" NPT
Applikation		
Applikation		højt temperaturområde
Medie		Flydende medier; Gasser
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Trykbestandig	[bar]	30
Flydende medier		
Applikation		højt temperaturområde
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Gasser		
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Elektriske Data		
Tilslutning til forstærker		VS 0200
Måle/indstillingsområde		
Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	200...2000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFN12ABA/US-100/CSA

Nøjagtighed / afvigelser	
Temperaturgradient [K/min]	15
Reaktionstid	
Reaktionstid [s]	1...10
Flydende medier	
Reaktionstid [s]	1...10
Gasser	
Reaktionstid [s]	1...10
Omgivende forhold	
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning	1/2" NPT
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m	
	


SF3011



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFN12ABA/US-100/CSA

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå