


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFN12ABBE1/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Probelængde L	[mm]	15
Procestilslutning		1/2" NPT

Applikation

Applikation	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Medietemperatur	[°C]	-25...100
Trykbestandig	[bar]	30

Flydende medier

Applikation	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Medietemperatur	[°C]	-25...100

Gasser

Medietemperatur	[°C]	-25...100
-----------------	------	-----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker		VS3000
----------------------------	--	--------

Måle/indstillingsområde


Probelængde L	[mm]	15
Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	200...2000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFN12ABBE1/6M

Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flydende medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	559,5
Kapsling		gevindtype
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		1/2" NPT
Installationslængde EL	[mm]	45
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 6 m, Silikone; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



Ledningsfarver :	
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå