


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ABBE0/10M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	ATEX område Zone 0
Medietemperatur [°C]	-20...60
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	ATEX område Zone 0
Medietemperatur [°C]	-20...60

Gasser

Medietemperatur [°C]	-20...60
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200 Exi
----------------------------	-------------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gasser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ABBE0/10M

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå