


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ADB/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/2
-------------------	-------

Applikation

Medietemperatur	[°C]	-25...80
Trykbestandig	[bar]	300

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde	[cm/s]	200...2000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	27 x 27 x 72
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		G 1/2

SF3306



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed


SFR12ADB/US-100

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 (5 x 0.5mm²) m



Tilslutning



BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå