


SF5201



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ABB /US-100



Indvendigt gevind M18 x 1,5



Produktegenskaber		
Probelængde L	[mm]	55
Procestilslutning		M18 x 1,5 Indvendigt gevind
Applikation		
Applikation		højt temperaturområde
Medie		Flydende medier; Gasser
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Trykbestandig	[bar]	30
Elektriske Data		
Tilslutning til forstærker		VS3000
Måle/indstillingsområde		
Probelængde L	[mm]	55
Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	200...3000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	300
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[År]	8213



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ABB /US-100

Mekaniske data


Vægt	[g]	88
Kapsling		adapter-konstruktion
Dimensioner	[mm]	M18 x 1,5
Gevind betegnelse		M18 x 1,5
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Procestilslutning		M18 x 1,5 Indvendigt gevind

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå