


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ADB /6M



1 Indvendigt gevind M18 x 1,5



Produktegenskaber

Probelængde L	[mm]	45
Procestilslutning		M18 x 1,5 Indvendigt gevind

Applikation

Applikation		højt temperaturområde
Medie		Flydende medier; Gasser
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Trykbestandig	[bar]	300

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker		VS3000
----------------------------	--	--------

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	45
Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	200...3000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient	[K/min]	300
--------------------	---------	-----

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[År]	8213

SF5350




Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ADB /6M

Mekaniske data	
Vægt [g]	413,5
Kapsling	adapter-konstruktion
Dimensioner [mm]	M18 x 1,5
Gevind betegnelse	M18 x 1,5
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Procestilslutning	M18 x 1,5 Indvendigt gevind
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning
Kabel: 6 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²

Tilslutning

BN = BU = BK = WH = GY = Ledningsfarver : brun blå sort hvid grå