


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ABT/6M/PH

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Medie	Flydende medier; Gasser; aggressive medier
-------	--

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Trykbestandig	[bar]	30
---------------	-------	----

Flydende medier

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Gasser

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Største følsomhed	[cm/s]	3...60
-------------------	--------	--------

Gasser

Indstillingsområde	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Største følsomhed	[cm/s]	200...800
-------------------	--------	-----------

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Flydende medier

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Gasser

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ABT/6M/PH


Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse	M12 x 1
Materiale	titanium (3.7035)
Materiale, i kontakt med mediet	titanium (3.7035)
Procestilslutning	M12 x 1

Tilbehør	
Leverings omfang	Tætninger: 2 x AMF 30

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning	
Kabel: 6 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå