


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ABB /US-100



Produktegenskaber

Probelængde L	[mm]	45
Procestilslutning		M18 x 1,5 Indvendigt gevind

Applikation

Applikation		højt temperaturområde
Medie		Flydende medier; Gasser
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Trykbestandig	[bar]	30

Flydende medier

Applikation		højt temperaturområde
Medietemperatur	[°C]	-25...80

Gasser

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker		VS3000
----------------------------	--	--------

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	45
---------------	------	----

Flydende medier

Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde	[cm/s]	200...3000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient	[K/min]	300
--------------------	---------	-----

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------




Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ABB /US-100

Flydende medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[År]	8213
Mekaniske data		
Vægt	[g]	87,5
Kapsling		adapter-konstruktion
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Procestilslutning		M18 x 1,5 Indvendigt gevind
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



SF0537



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ABB /US-100

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå