


Flowsensor

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 Indvendigt gevind M18 x 1,5
2 indstillingstaster



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	M18 x 1,5 Indvendigt gevind

Applikation

Medie	Flydende medier; Gasser; aggressive medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	300

Flydende medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Gasser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC; (iht. SELV/PELV)
Strømforbrug [mA]	< 80
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	15; (optisk signaleret)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal



Flowsensor

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Elektrisk design	NPN	
Antal digitale udgange	1	
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)	
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5	
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	400	
Kortslutningsbeskyttelse	ja	
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Måle/indstillingsområde		
Flydende medier		
Indstillingsområde [cm/s]	3...300	
Største følsomhed [cm/s]	3...60	
Gasser		
Indstillingsområde [cm/s]	200...3000	
Største følsomhed [cm/s]	200...800	
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient [K/min]	300	
Reaktionstid		
Reaktionstid [s]	1...2	
Flydende medier		
Reaktionstid [s]	1...2	
Gasser		
Reaktionstid [s]	1...2	
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt	trykknop	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Dimensioner [mm]	M18 x 1,5	
Gevind betegnelse	M18 x 1,5	
Materiale	PBT-GF20	
Materiale, i kontakt med mediet	titanium (3.7035); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A	
Procestilslutning	M18 x 1,5 Indvendigt gevind	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	10 x LED, tre-farvet

SI1101



Flowsensor

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Bemærkning

Emballage-enheder



1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning



P = programmeringskabel