


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR14XBK/16M

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: SF2410

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 max tilspændingsmoment. 8 Nm



Produktegenskaber

Probelængde L	[mm]	12
Procestilslutning		G 1/4 udvendig gevind

Applikation

Medie		Flydende medier; aggressive medier
Medietemperatur	[°C]	5...70
Trykbestandig	[bar]	30

Flydende medier

Medietemperatur	[°C]	5...70
-----------------	------	--------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker		VS3000
----------------------------	--	--------

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	12
Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...60
Største følsomhed	[cm/s]	3...40

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient	[K/min]	7
--------------------	---------	---

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Flydende medier

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
---------------	-----------------	--------------

SF0540



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR14XBK/16M

Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [År]		8648

Mekaniske data

Vægt [g]	1112,8
Kapsling	gevindtype
Materiale	Keramik (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materiale, i kontakt med mediet	Keramik (99,7 % Al ₂ O ₃)
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
Installationslængde EL [mm]	27

Tilbehør

Leverings omfang	Tætninger: 1, PTFE
------------------	--------------------


Bemærkning

Bemærkning	Anvend tl tætning kun den medleverede PTFE-pakning.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 16 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå