




Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 Indvendigt gevind M18 x 1,5
2 indstillingstaster



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	M18 x 1,5 Indvendigt gevind

Applikation

Medie		Flydende medier; Gasser; aggressive medier
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Trykbestandig	[bar]	300

Flydende medier	
Medietemperatur	[°C] -25...80

Gasser		
Medietemperatur	[°C]	-25...80

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-5...10
Driftspænding	[V]	85...265 AC
Nominel spænding AC	[V]	< 240
Kapslingsklasse		II
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Power-on forsinkelse	[s]	15; (optisk signaleret)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------



Flowsensor

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Udgange		
Total antal udgange		1
Udgangssignal		switch signal
Elektrisk design		relæ
Antal digitale udgange		1
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parametrerbar)
Kontakt belastnings evne		3 A (250 V AC / 30 V DC); (Antal koblingscyklusser: 20 mio. mekanisk; koblingscyklusser ved 3 A belastning: 100,000 elektrisk; type afbrydelse: slutfunktion (NO))
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Måle/indstillingsområde		
Probelængde L	[mm]	45
Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	200...3000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800
Nøjagtighed / afvigelse		
Temperaturgradient	[K/min]	300
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flydende medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		trykknop
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	254,4
Dimensioner	[mm]	M18 x 1,5
Gevind betegnelse		M18 x 1,5
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		titanium (3.7035); O-ring: FFKM 8 x 1,5
Procestilslutning		M18 x 1,5 Indvendigt gevind



Flowsensor


SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	10 x LED, tre-farvet
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink	
Bemærkning		
Bemærkning	anbefaling kontroller apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x 1/2"; kodning: C



Tilslutning

Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink