

Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ABBE1

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF321A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	ATEX område Zone 1
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	ATEX område Zone 1
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gasser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200 Exi
----------------------------	-------------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier	
Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60
Gasser	
Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gasser


Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ABBE1

Omgivende forhold	
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilslutning	



Ledningsfarver :	
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå