


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12AACE1

Artiklen er udgået - arkiv informationer


Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	ATEX område Zone 1
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	5

Flydende medier

Applikation	ATEX område Zone 1
Medietemperatur [°C]	-25...80

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200 Exi
----------------------------	-------------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier	
Indstillingsområde [cm/s]	0...60
Største følsomhed [cm/s]	0...20

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	7
----------------------------	---

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Materiale	PTFE
Materiale, i kontakt med mediet	PTFE
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

SF0711




Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12AACE1

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå