


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFG18ABBE1

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produkttegenskaber

Procestilslutning	ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
-------------------	---------------------------------

Applikation

Applikation	ATEX område Zone 1
-------------	--------------------

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Trykbestandig	[bar]	30
---------------	-------	----

Flydende medier

Applikation	ATEX område Zone 1
-------------	--------------------

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Gasser

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200 Exi
----------------------------	-------------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Største følsomhed	[cm/s]	3...60
-------------------	--------	--------

Gasser

Indstillingsområde	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Største følsomhed	[cm/s]	200...800
-------------------	--------	-----------

Nøjagtighed / afvigelse

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstid


Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFG18ABBE1

Flydende medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Kapsling		cylindrisk
Dimensioner	[mm]	Ø 18
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå