


SI6800

Flowsensor

SIR11ABBFPG/US-100-IPF



- 1 LED række visning
- 2 indstillings knapper
- 3 gevind G1 Aseptoflex Vario



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	G 1 Aseptoflex Vario

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Applikation	hygiejniske systemer
Medietemperatur [°C]	-25...95; (for SIP proces: ...140 °C)
Trykbestandig [bar]	30
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	19...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 60
Kapslingsklasse	III



Flowsensor

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

Polaritetsbeskyttelse		ja
Power-on forsinkelse	[s]	10
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 1
Udgange		
Total antal udgange		1
Udgangssignal		switch signal
Elektrisk design		PNP
Antal digitale udgange		1
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parameterbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Probelængde L	[mm]	55
Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...100
Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	200...3000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800
Nøjagtighed / afvigelser		
Reproducerbarhed	[cm/s]	1...5
Bemærk om reproducerbarhed		til vand 5...100 cm/s; 25 °C Fabriksindstilling
Temperaturafdrift	[cm/s x 1/K]	0.1; (til vand 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Temperaturgradient	[K/min]	300
Præcision for koblingspunkt	[cm/s]	± 2...± 10; (til vand 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksindstilling)
Hysteres	[cm/s]	2...5; (til vand 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksindstilling)
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		trykknop
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	

SI6800



Flowsensor

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [År]	298	

Mekaniske data		
Vægt [g]	440	
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; pakning: FKM	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4	
Procestilslutning	G 1 Aseptoflex Vario	

Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	10 x LED, tre-farvet

Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

