


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ABBE0

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF111A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Procestilslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Applikation	ATEX område Zone 0
Medietemperatur [°C]	-20...60
Trykbestandig [bar]	300

Flydende medier

Applikation	ATEX område Zone 0
Medietemperatur [°C]	-20...60

Gasser

Medietemperatur [°C]	-20...60
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200 Ex i
----------------------------	--------------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier


Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ABBE0

Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		M12 x 1
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå