




Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOA/PH



Produktegenskaber	
Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
Procestilslutning	Ø 23 mm
Applikation	
Medietemperatur [°C]	-10...50
Trykbestandig [bar]	1
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Max. energi forbrug [VA]	3
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej
Power-on forsinkelse [s]	60
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
Udgange	
Udgangssignal	switch signal
Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow
Kortslutningssikret	nej
Overbelastningssikret	nej
Måle/indstillingsområde	
Gasser	
Indstillingsområde [cm/s]	100...1000



Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOA/PH

Største følsomhed	[cm/s]	100...400
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	5
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	3...60
Gasser		
Reaktionstid	[s]	3...60
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	747
Mekaniske data		
Vægt	[g]	208
Dimensioner	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale		Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium
Materiale, i kontakt med mediet		PBT; titanium
Procestilslutning		Ø 23 mm
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, grøn
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink
Tilbehør		
Leverings omfang		Spændebånd: 1, E40048
Bemærkning		
Bemærkning		anbefaling kontroller apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder		1 stk.




Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOA/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²

Tilslutning



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink
Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid