


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ZBB/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gasser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gasser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

SF1301



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ZBB/6M

Mekaniske data

Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		M12 x 1

Tilbehør

Leverings omfang	Tætninger: 2 x AMF 30
------------------	-----------------------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m; 5 x 0,34 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå