




Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOW/24VAC



1 Potentiometer

Produktegenskaber	
Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
Procestilslutning	Ø 23 mm
Applikation	
Medietemperatur [°C]	-10...50
Trykbestandig [bar]	1
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	21,6...26,6 AC
Strømforbrug [mA]	50
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej
Power-on forsinkelse [s]	60
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
Udgange	
Udgangssignal	switch signal
Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow
Kortslutningssikret	nej
Overbelastningssikret	nej
Måle/indstillingsområde	
Gasser	
Indstillingsområde [cm/s]	100...1000



Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOW/24VAC

Største følsomhed	[cm/s]	100...400	
Nøjagtighed / afvigelser			
Temperaturgradient	[K/min]	5	
Reaktionstid			
Reaktionstid	[s]	3...60	
Gasser			
Reaktionstid	[s]	3...60	
Software / Programmering			
Justering af koblingspunkt	Potentiometer		
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85	
Kapslingsklasse	IP 65		
Godkendelser / Tests			
MTTF	[År]	877	
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer		I030
	Fil nummer UL		E174189
Mekaniske data			
Vægt	[g]	198,5	
Dimensioner	[mm]	Ø 23 / L = 142	
Materiale	Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium		
Materiale, i kontakt med mediet	PBT; titanium		
Procestilslutning	Ø 23 mm		
Display / Betjeningsenhed			
Display	Funktion		1 x LED, rød
	Funktion		1 x LED, grøn
Elektrisk tilslutning			
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink		
Tilbehør			
Leverings omfang	Spændebånd: 1, E40048		
Bemærkning			
Bemærkning	anbefaling kontroller apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.		
Emballage-enheder	1 stk.		




Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOW/24VAC

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Tilslutning



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink
Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid