




Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOA/PH



Produktegenskaber		
Antal inputs og outputs		Antal udgange med relæ: 1
Procestilslutning		Ø 23 mm
Applikation		
Medietemperatur	[°C]	-10...50
Trykbestandig	[bar]	1
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Max. energi forbrug	[VA]	3
Min. isolationsmodstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Power-on forsinkelse	[s]	60
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal udgange med relæ: 1
Udgange		
Udgangssignal		switch signal
Antal udgange med relæ		1
Kontakt belastnings evne		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Switch for flow overvågning		relæ aktiveres ved flow
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Måle/indstillingsområde		
Gasser		
Indstillingsområde		[cm/s] 100...1000



Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOA/PH

Største følsomhed	[cm/s]	100...400
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	5
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	3...60
Gasser		
Reaktionstid	[s]	3...60
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	747
Mekaniske data		
Vægt	[g]	209
Dimensioner	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale		Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium
Materiale, i kontakt med mediet		PBT; titanium
Procestilslutning		Ø 23 mm
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, grøn
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink
Tilbehør		
Leverings omfang		Spændebånd: 1, E40048
Bemærkning		
Bemærkning		anbefaling kontroller apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder		1 stk.



Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOA/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Tilslutning



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink
Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid