


## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFN12AAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF5800 + E40127

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Produktegenskaber

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Procestilslutning | 1/2" NPT |
|-------------------|----------|

## Applikation

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Medie                | Flydende medier; aggressive medier |
| Medietemperatur [°C] | -25...80                           |
| Trykbestandig [bar]  | 5                                  |

## Flydende medier

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Medietemperatur [°C] | -25...80 |
|----------------------|----------|

## Elektriske Data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tilslutning til forstærker | VS 0200 |
|----------------------------|---------|

## Måle/indstillingsområde

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Flydende medier           |        |
| Indstillingsområde [cm/s] | 0...60 |
| Største følsomhed [cm/s]  | 0...20 |

## Nøjagtighed / afvigelser

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Temperaturgradient [K/min] | 15 |
|----------------------------|----|

## Reaktionstid

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 2...20 |
|------------------|--------|

## Flydende medier


|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 2...20 |
|------------------|--------|



## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFN12AAC

| Omgivende forhold                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Kapslingsklasse                                                       | IP 67      |
| Mekaniske data                                                        |            |
| Kapsling                                                              | gevindtype |
| Materiale                                                             | PTFE       |
| Materiale, i kontakt med mediet                                       | PTFE       |
| Procestilslutning                                                     | 1/2" NPT   |
| Bemærkning                                                            |            |
| Emballage-enheder                                                     | 1 stk.     |
| Elektrisk tilslutning                                                 |            |
| Kabel: 6 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |            |
| Tilslutning                                                           |            |



| Ledningsfarver : |      |
|------------------|------|
| BN =             | brun |
| BU =             | blå  |
| BK =             | sort |
| WH =             | hvid |
| GY =             | grå  |