

Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ZBB/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gasser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gasser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

SF3301



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ZBB/6M

Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
Tilbehør	
Leverings omfang	Tætninger: 2 x AMF 30
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 6 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilslutning	



Ledningsfarver :	
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå