


SF5702



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ADT /US-100



1 Indvendigt gevind M18 x 1,5



Produktegenskaber		
Probelængde L	[mm]	93
Procestilslutning		M18 x 1,5 Indvendigt gevind
Applikation		
Medie		Flydende medier; Gasser; aggressive medier
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Trykbestandig	[bar]	100
Elektriske Data		
Tilslutning til forstærker		VS3000
Måle/indstillingsområde		
Probelængde L	[mm]	93
Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	200...3000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	300
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[År]	8393,77



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ADT /US-100

Mekaniske data


Vægt [g]	68
Kapsling	adapter-konstruktion
Dimensioner [mm]	M18 x 1,5
Gevind betegnelse	M18 x 1,5
Materiale	titanium (3.7035); EPDM; ULTEM
Materiale, i kontakt med mediet	titanium (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A
Procestilslutning	M18 x 1,5 Indvendigt gevind

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå