


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ZDT /6M



1 Indvendigt gevind M18 x 1;5



Produktegenskaber	
Probelængde L	[mm] 45
Procestilslutning	M18 x 1,5 Indvendigt gevind
Applikation	
Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser; aggressive medier
Trykbestandig	[bar] 100
Flydende medier	
Medietemperatur	[°C] 0...120
Gasser	
Medietemperatur	[°C] 0...100
Elektriske Data	
Tilslutning til forstærker	VS3000
Måle/indstillingsområde	
Probelængde L	[mm] 45
Flydende medier	
Indstillingsområde	[cm/s] 3...300
Største følsomhed	[cm/s] 3...60
Gasser	
Indstillingsområde	[cm/s] 200...3000
Største følsomhed	[cm/s] 200...800
Nøjagtighed / afvigelse	
Temperaturgradient	[K/min] 300
Reaktionstid	
Reaktionstid	[s] 1...10
Omgivende forhold	
Lagringstemperatur	[°C] -25...80
Kapslingsklasse	IP 67



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFD10ZDT /6M

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [År]		8096

Mekaniske data

Vægt [g]	449,5
Kapsling	adapter-konstruktion
Dimensioner [mm]	M18 x 1,5
Gevind betegnelse	M18 x 1,5
Materiale	titanium (3.7035)
Materiale, i kontakt med mediet	titanium (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A
Procestilslutning	M18 x 1,5 Indvendigt gevind


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, Silikone; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå