




Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 Indvendigt gevind M18 x 1,5
2 indstillingstaster



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
Procestilslutning	M18 x 1,5 Indvendigt gevind

Applikation

Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC; (iht. SELV/PELV ; hvad angår UL: "limited voltage" med overstrømsikring iht. UL508)
Strømforbrug [mA]	90; (uden belastning)
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	15; (optisk signaleret)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
-------------------------	--------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	analog signal
Antal analoge udgange	1



Flowsensor

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Analog strømudgang	[mA]	4...20
Max. belastning	[Ω]	500
Overbelastningssikret		ja

Måle/indstillingsområde

Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...60

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Flydende medier

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	M18 x 1,5
Gevind betegnelse		M18 x 1,5
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procestilslutning		M18 x 1,5 Indvendigt gevind

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	10 x LED, 2-farvet
---------	----------	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Flowsensor

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Tilslutning

