

Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STM12ZBB

Artiklen er udgået - arkiv informationer


Produktegenskaber

Procestilslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gasser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0100
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde
Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gasser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
----------	------------

ST1300



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STM12ZBB

Dimensioner	[mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		M12 x 1


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, Silikone; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
GN =	grøn
WH =	hvid
YE =	gul