


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STM12ZBB/10M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produkttegenskaber

Procestilslutning	M12 x 1,75
-------------------	------------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gasser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0100
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...1500
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------


ST1306



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STM12ZBB/10M

Flydende medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M12 x 1,75
Gevind betegnelse		M12 x 1,75
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		M12 x 1,75
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BN =	brun
GN =	grøn
WH =	hvid
YE =	gul