


Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOG/24VDC



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
Procestilslutning	Ø 23 mm

Applikation

Medietemperatur	[°C]	-10...50
Trykbestandig	[bar]	1

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	50
Min. isolationsmodstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Power-on forsinkelse	[s]	60

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Udgangssignal	switch signal
Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow

Måle/indstillingsområde

Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	100...1000
Største følsomhed	[cm/s]	100...400

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient	[K/min]	5
--------------------	---------	---



Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOG/24VDC

Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	3...60
Gasser		
Reaktionstid	[s]	3...60
Software / Programming		
Justering af koblingspunkt	Potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Kapslingsklasse	IP 65	
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	1202
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	I029
	Fil nummer UL	E174189
Mekaniske data		
Vægt	[g]	192,5
Dimensioner	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale	Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium	
Materiale, i kontakt med mediet	PBT; titanium	
Procestilslutning	Ø 23 mm	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	Spændebånd: 1, E40048	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

SL5101




Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOG/24VDC

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BU =		blå
BK =		sort
WH =		hvid