


SL5102



Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M



1 Potentiometer

Produktegenskaber	
Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
Procestilslutning	Ø 23 mm
Applikation	
Medietemperatur [°C]	-10...50
Trykbestandig [bar]	1
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	18...30 DC
Strømforbrug [mA]	50
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Power-on forsinkelse [s]	60
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
Udgange	
Udgangssignal	switch signal
Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Switch for flow overvågning	relæ falder ud ved flow
Måle/indstillingsområde	
Gasser	
Indstillingsområde [cm/s]	100...1000
Største følsomhed [cm/s]	100...400
Nøjagtighed / afvigelser	
Temperaturgradient [K/min]	5



Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	3...60
Gasser		
Reaktionstid	[s]	3...60
Software / Programming		
Justering af koblingspunkt	Potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Kapslingsklasse	IP 65	
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	1202
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	I029
	Fil nummer UL	E174189
Mekaniske data		
Vægt	[g]	380
Dimensioner	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale	Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium	
Materiale, i kontakt med mediet	PBT; titanium	
Procestilslutning	Ø 23 mm	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	Spændebånd: 1, E40048	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

SL5102




Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BU =	brun
BK =	blå
WH =	sort
	hvid