


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14AAC/US-100-H

Artiklen er udgået - arkiv informationer


Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Medie	Flydende medier; aggressive medier
-------	------------------------------------

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Trykbestandig	[bar]	5
---------------	-------	---

Flydende medier

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0100
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde
Flydende medier

Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Største følsomhed	[cm/s]	3...60
-------------------	--------	--------

Nøjagtighed / afvigelse

Temperaturgradient	[K/min]	7
--------------------	---------	---

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Flydende medier

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
----------	------------

ST2404



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14AAC/US-100-H

Materiale	PTFE
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid