

ST2600

Flowsensor


SCR14ABAFPKG/PH



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SI5000 + E40099

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber	
Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
Applikation	
Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Udgange	
Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	1



Flowsensor

SCR14ABAFPKG/PH

Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)	
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		400
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde [cm/s]		3...300
Største følsomhed [cm/s]		3...60
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient [K/min]		15
Reaktionstid		
Reaktionstid [s]		1...10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-20...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning		G 1/4 udvendig gevind
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Tilbehør		
Leverings omfang		Tætninger: 2 x AMF 30
		skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

ST2600



Flowsensor

SCR14ABAFPKG/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå
BK = sort