ST2610

Flowsensor

SCN14ABAFPKG/PH

Artiklen er udgået - arkiv informationer



CE

Produktegenskaber		
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning		1/4" NPT
Applikation		
Medie		Flydende medier
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Trykbestandig	[bar]	30
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	20...36 DC
Strømforbrug	[mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse		ja
Power-on forsinkelse	[s]	< 20
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 1
Udgange		
Total antal udgange		1
Udgangssignal		switch signal
Elektrisk design		PNP
Antal digitale udgange		1
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5

ST2610

Flowsensor

SCN14ABAFPKG/PH

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	400	
Kortslutningsbeskyttelse		ja	
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis	
Overbelastningssikret		ja	
Måle/indstillingsområde			
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300	
Største følsomhed	[cm/s]	3...60	
Nøjagtighed / afvigelser			
Temperaturgradient	[K/min]	15	
Reaktionstid			
Reaktionstid	[s]	1...10	
Software / Programmering			
Justering af koblingspunkt		Potentiometer	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80	
Kapslingsklasse		IP 67	
Mekaniske data			
Materiale		PBT-GF20	
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4305 / 303)	
Procestilslutning		1/4" NPT	
Display / Betjeningsenhed			
Display		Funktion	11 x LED
Tilbehør			
Leverings omfang		skruetrækker	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	

ST2610

Flowsensor

SCN14ABAFPKG/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Tilslutning





	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort