


Flowsensor

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Procestilslutning

G 1/2 udvendig gevind

Applikation

Medie

Flydende medier

Medietemperatur [°C]

-25...80

Trykbestandig [bar]

30

Elektriske Data

Driftspænding [V]

20...36 DC

Strømforbrug [mA]

< 45

Polaritetsbeskyttelse

ja

Power-on forsinkelse [s]

< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Udgange

Total antal udgange

1

Udgangssignal

switch signal

Elektrisk design

PNP

Antal digitale udgange

1

Udgangsfunktion

normally open / normally closed; (parametrerbar)

Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]

2,5

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]

400

Kortslutningsbeskyttelse

ja

ST3606



Flowsensor

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt	Potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	60 x 41 x 83
Materiale	PBT-GF20	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)	
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Tilbehør		
Leverings omfang	Tætninger: 2 x AMF 30 skruetrækker	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

ST3606





Flowsensor

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå
BK = sort