




Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Medie	Flydende medier
Trykbestandig [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flowsensor

SCR12ABAASI /US-100

Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67
AS-i parametre		
AS-i I/O konfiguration	[hex]	1
AS-i ID kode	[hex]	1
Mekaniske data		
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning		G 1/2 udvendig gevind
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Tilbehør		
Leverings omfang		Tætninger: 2 x AMF 30 skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

