


SM7400



Magnetisk-induktiv flowsensor

SMK34GGXFRKG/US-100



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1	
Måleområde	0,2...50 l/min	0,01...3 m³/h
Procestilslutning	gevind tilslutning Rc 3/4 Indvendigt gevind DN20	

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter	
Applikation	totalisatorfunktion; til industriel anvendelse	
Medie	Ledende væsker; vand; vandbaserede medier	
Bemærk om mediet	ledningsevne: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ viskositet: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)	
Medietemperatur [°C]	-10...70	
Trykbestandig [bar]	16	
Trykbestandig [MPa]	1,6	

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)	
Strømforbrug [mA]	95; (24 V)	
Kapslingsklasse	III	
Polaritetsbeskyttelse	ja	
Power-on forsinkelse [s]	5	

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1	
-------------------------	---	--

Indgange

Indgange	tæller reset
----------	--------------

Udgange

Total antal udgange	2
Udgangssignal	switch signal; analog signal; puls signal; IO-Link; (konfigurerbar)



Magnetisk-induktiv flowsensor

SMK34GGXFRKG/US-100

Elektrisk design	PNP/NPN
Antal digitale udgange	2
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Antal analoge udgange	1
Analog strømodgang [mA]	4...20; (skalerbar)
Max. belastning [Ω]	500
Analog spændingsudgang [V]	0...10; (skalerbar)
Min. Belastningsmodstand [Ω]	2000
Pulsudgang	Gennemstrømnings-mængdetæller
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Måleområde	0,2...50 l/min	0,01...3 m³/h
Display område	-60...60 l/min	-3,6...3,6 m³/h
Opløsning	0,1 l/min	0,001 m³/h
Set punkt SP	0,5...50 l/min	0,027...3 m³/h
Reset punkt rP	0,2...49,8 l/min	0,012...2,985 m³/h
Analog start punkt (ASP)	0...40 l/min	0...2,4 m³/h
Analog slut punkt (AEP)	10...50 l/min	0,6...3 m³/h
I trin på	0,1 l/min	0,001 m³/h

Gennemstrømnings-mængdemåling

Impulsværdi	0,00001...50 000 m³
Impulslængde [s]	0,005...2

Temperatuvervågning

Måleområde [°C]	-20...80
Opløsning [°C]	0,2
Set punkt SP [°C]	-19,2...80
Reset punkt rP [°C]	-19,6...79,6
Analog startpunkt [°C]	-20...60
Analog slutpunkt [°C]	0...80
I step af [°C]	0,2

Nøjagtighed / afvigelse

Flow overvågning	
Nøjagtighed (i måleområdet)	± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Gentagelsesnøjagtighed	± 0,2% MEW
Temperatuvervågning	
Nøjagtighed [K]	± 2,5 (Q > 5 l/min)



Magnetisk-induktiv flowsensor

SMK34GGXFRKG/US-100

Reaktionstid		
Flow overvågning		
Reaktionstid	[s]	0,15; (dAP = 0, T19)
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr	[s]	0...50
Dæmpning af proces værdi dAP	[s]	0...5
Temperaturovervågning		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	T09 = 20 (Q > 5 l/min)
Software / Programmering		
Parameter indstillingsmuligheder	Flow overvågning; kvantitetsmeter; forudindstillet tæller; Temperaturovervågning; hysteresis / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm-/spændings-/ pulsudgang; opstartsforsinkelse; display kan frakobles; Udlæsnings enhed	
Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Processdata analog	3	
Processdata binær	2	
Min. Process-cyklostid	[ms]	5
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	572
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
CPA godkendelse	model nummer	001MI
	nøjagtighedsklasse	-
	maksimal tilladelig fejl	± 1,5 % FS
	Q (min)	0,01 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	3 m³/h
	Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	145
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	I010
Direktiv om trykudstyr	Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	581

SM7400



Magnetisk-induktiv flowsensor

SMK34GGXFRKG/US-100

Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM
Procestilslutning	gevind tilslutning Rc 3/4 Indvendigt gevind DN20

Display / Betjeningsenhed

Display	Udlæsnings enhed	6 x LED, grøn (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
	udgangs status	2 x LED, gul
	måleværdier	alfanumerisk display, 4-cifre
	programmering	alfanumerisk display, 4-cifre

Bemærkning


Bemærkning	MW = Måleværdi
	MEW = Måleområdets slutværdi
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



OUT1:	Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2
	Switch udgang Gennemstrømnings-mængdemåling
	Pulsudgang kvantitetsmeter
	signal udgang forudindstillet tæller
OUT2:	IO-Link
	Switch udgang Gennemstrømnings-mængdemåling
	Switch udgang Temperaturovervågning
	analog udgang Gennemstrømnings-mængdemåling
	analog udgang Temperaturovervågning
	input tæller reset
Ledningsfarver :	
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid

SM7400


Magnetisk-induktiv flowsensor

SMK34GGXFRKG/US-100



diagrammer og grafer

Tryktab



dP Tryktab

Q volumetrisk flow mængde