




Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SI5006 + E40096

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



#### Produktegenskaber

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
| Procestilslutning       | G 1/2 udvendig gevind     |

#### Applikation

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Medie                | Flydende medier |
| Medietemperatur [°C] | -25...80        |
| Trykbestandig [bar]  | 30              |

#### Elektriske Data

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Driftspænding [V]        | 80...140 AC |
| Strømforbrug [mA]        | < 40        |
| Power-on forsinkelse [s] | < 20        |

#### Indgange / Udgange

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
|-------------------------|---------------------------|

#### Udgange

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Total antal udgange      | 1             |
| Udgangssignal            | switch signal |
| Antal digitale udgange   | 1             |
| Udgangsfunktion          | normally open |
| Kortslutningsbeskyttelse | nej           |




## Flowsensor

SCR12ABBAKOW/LS

|                                  |          |                                       |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Overbelastningssikret            |          | nej                                   |
| <b>Måle/indstillingsområde</b>   |          |                                       |
| Indstillingsområde               | [cm/s]   | 3...300                               |
| Største følsomhed                | [cm/s]   | 3...60                                |
| <b>Nøjagtighed / afvigelser</b>  |          |                                       |
| Temperaturgradient               | [K/min]  | 15                                    |
| <b>Reaktionstid</b>              |          |                                       |
| Reaktionstid                     | [s]      | 1...10                                |
| <b>Software / Programmering</b>  |          |                                       |
| Justering af koblingspunkt       |          | Potentiometer                         |
| <b>Omgivende forhold</b>         |          |                                       |
| Omgivelsestemperatur             | [°C]     | -25...60                              |
| Kapslingsklasse                  |          | IP 67                                 |
| <b>Mekaniske data</b>            |          |                                       |
| Materiale                        |          | PBT-GF20                              |
| Materiale, i kontakt med mediet  |          | rustfri stål (1.4571/316Ti )          |
| Procestilslutning                |          | G 1/2 udvendig gevind                 |
| <b>Display / Betjeningsenhed</b> |          |                                       |
| Display                          | Funktion | 11 x LED                              |
| <b>Tilbehør</b>                  |          |                                       |
| Leverings omfang                 |          | Tætninger: 2 x AMF 30<br>skruetrækker |
| <b>Bemærkning</b>                |          |                                       |
| Emballage-enheder                |          | 1 stk.                                |
| <b>Elektrisk tilslutning</b>     |          |                                       |

Stik: 1 x 1/2"; kodning: C



# ST3658

## Flowsensor

SCR12ABBAKOW/LS



### Tilslutning

