


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR12ABBE1

Artiklen er udgået - arkiv informationer


Produkttegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	ATEX område Zone 1
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	ATEX område Zone 1
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gasser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0100 Ex
----------------------------	------------

Måle/indstillingsområde
Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	100...800

Nøjagtighed / afvigelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------


ST3210



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR12ABBE1

Flydende medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		G 1/2 udvendig gevind
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BN =	brun
GN =	grøn
WH =	hvid
YE =	gul