

Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SN0150

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation

Flow overvågning; Temperaturovervågning

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	< 230 AC
Max. energi forbrug	[VA]	3
Power-on forsinkelse	[s]	30
Antal kanaler		1

Udgange

Elektrisk design	relæ
Kontakt belastnings evne	4 A, 250 V AC
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow
Switch funktion temperatur overvågning	relæ trækker ved temperaturoverskridelse

Software / Programmering


Justering af koblingspunkt	Potentiometer
Valg; væsker / gasser	Skydekontakt
Switch punkter	Potentiometer
Temperaturområde	[°C] 20...80
Reproducerbarhed for indstillet koblingspunkt	[K] 4



Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20
Mekaniske data		
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Dimensioner	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale		Kunststof
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
	udgangs status	LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: 16 x ...2,5 mm ²		
Tilslutning		



- 1: Temperaturovervågning
 2: Ledningsovervågning
 Ledningsfarver :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = sort
 WH = hvid
 GY = grå