


Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SN0150

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation

Flow overvågning; Ledningsovervågning

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	< 230 AC
Max. energi forbrug	[VA]	3
Power-on forsinkelse	[s]	30
Antal kanaler		1

Udgange

Elektrisk design	relæ
Kontakt belastnings evne	4 A, 250 V AC
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow
Switch for ledningsovervågning	relæ falder ud ved ledningsbrud eller kortslutning

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	< 10
--------------	-----	------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
Valg; væsker / gasser	Skydekontakt

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
----------------------	------	--------



Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

Kapslingsklasse	IP 40
Kaplingsklasse terminaler	IP 20

Mekaniske data	
Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Kunststof


Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
	udgangs status	LED, rød

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilslutning



- 1: Relais Ledningsovervågning
 2: Relais Flow overvågning
 Ledningsfarver :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = sort
 WH = hvid
 GY = grå