


Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SN0150

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation		
Applikation		Flow overvågning; Temperaturovervågning; Ledningsovervågning
Elektriske Data		
Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	< 230 AC
Max. energi forbrug	[VA]	3
Power-on forsinkelse	[s]	< 30
Antal kanaler		1
Udgange		
Elektrisk design		relæ
Kontakt belastnings evne		4 A, 250 V AC
Switch for flow overvågning		relæ aktiveres ved flow
Switch funktion temperatur overvågning		relæ falder ud ved temperatur-overskridelse
Switch for ledningsovervågning		relæ falder ud ved ledningsbrud eller kortslutning
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	< 10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Valg; væsker / gasser		Skydekontakt
Switch punkter		Potentiometer



Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

Temperaturområde	[°C]	20...100
Reproducerbarhed for indstillet koblingspunkt	[K]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Mekaniske data

Kapsling		hus for DIN skinne montering
Dimensioner	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale		Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	11 x LED
	udgangs status	LED, rød
	udgangs status	LED, rød


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilslutning



1: Relais Ledningsovervågning / Temperaturovervågning

2: Relais Flow overvågning

Ledningsfarver :

BN = brun

BU = blå

BK = sort

WH = hvid

GY = grå