


SV5204



Vortex flow meter med display

SVR12XXX50KG/US-100



1 G 1/2
DN 10



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 2	
Måleområde	2...40 l/min	0,12...2,4 m³/h
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/2 DN10	

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Applikation	til industriel anvendelse
Medie	vand; glycol opløsninger; Kølesmøremiddel
Medietemperatur [°C]	-10...90



Vortex flow meter med display

SVR12XXX50KG/US-100

Trykbestandig	[bar]	12
Trykbestandig	[MPa]	1,2
Bemærk note om tryk holdbarhed		til 40 °C
MAWP (for applikationer iht. CRN)	[bar]	4,8

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 30
Min. isolationsmodstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Power-on forsinkelse	[s]	< 3

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 2
-------------------------	--------------------------

Udgange

Total antal udgange	2
Udgangssignal	analog signal
Antal analoge udgange	2
Analog strømudgang [mA]	4...20
Max. belastning [Ω]	500
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Måleområde	2...40 l/min	0,12...2,4 m³/h
Display område	0...48 l/min	0...2,88 m³/h
Opløsning	0,2 l/min	0,01 m³/h
Analog start punkt (ASP)	0...32 l/min	0...1,92 m³/h
Analog slut punkt (AEP)	8...40 l/min	0,48...2,4 m³/h
I trin på	0,2 l/min	0,01 m³/h
Måledynamik		1:20

Temperaturovervågning

Måleområde	[°C]	-10...90
Display område	[°C]	-30...110
Opløsning	[°C]	0,5
Analog startpunkt	[°C]	-10...70
Analog slutpunkt	[°C]	10...90
I step af	[°C]	0,5

Nøjagtighed / afvigelser

Flow overvågning		
Nøjagtighed (i måleområdet)		± 2 % MEW; (vand)
Gentagelsesnøjagtighed		± 0,5 % MEW
Temperaturovervågning		
Nøjagtighed	[K]	± 1



Vortex flow meter med display

SVR12XXX50KG/US-100

Reaktionstid		
Flow overvågning		
Reaktionstid	[s]	1; (dAP = 0)
Dæmpning af proces værdi dAP	[s]	0...5
Temperaturovervågning		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	T09 = 6
Software / Programmering		
Parameter indstillingsmuligheder	Dæmpning af den analoge udgang dAA; Udlæsnings enhed	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Bemærk omgivelsestemperatur	medietemperatur < 80 °C	
Lagringstemperatur	[°C]	medietemperatur < 90 °C: 0...50 °C
Kapslingsklasse	-20...80	
	IP 65; IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
CPA godkendelse	model nummer	001VO
	nøjagtighedsklasse	-
	maksimal tilladelig fejl	± 2 % FS
	Q (min)	0,15 m³/h
	Q (t)	0,48 m³/h
	Q (max)	2,4 m³/h
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	med vand / 10...50 Hz 1 mm
		med vand / 50...2000 Hz 2 g
MTTF	[År]	342
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	I002
Direktiv om trykudstyr	Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	440
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM	
Tilspændingsmoment	[Nm]	30
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/2 DN10	
Bemærkning		
Bemærkning	MW = Måleværdi	
	MEW = Måleområdet slutværdi	
Emballage-enheder	1 stk.	



Vortex flow meter med display

SVR12XXX50KG/US-100

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



OUT1: analog udgang Temperaturovervågning
 OUT2: analog udgang Gennemstrømnings-mængdemåling
 Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2
 Ledningsfarver :

BK = sort
 BN = brun
 BU = blå
 WH = hvid


Vortex flow meter med display

SVR12XXX50KG/US-100

diagrammer og grafer

Tryktab

dP [mbar] DN10



dP Tryktab

Q volumetrisk flow mængde

trykbestandig (bar)

P [kPa]

