

Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/ 24VDC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SR0150

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation

Flow overvågning; Ledningsovervågning

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	24 DC
Strømforbrug	[mA]	70
Power-on forsinkelse	[s]	30
Antal kanaler		1

Udgange

Elektrisk design	relæ
Kontakt belastnings evne	4 A, 250 V AC
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow
Switch for ledningsovervågning	relæ falder ud ved ledningsbrud eller kortslutning

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	< 10
--------------	-----	------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
Valg; væsker / gasser	Skydekontakt

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
----------------------	------	--------



Vurderingsenhet for flow-sensorer

VS0200/ 24VDC

Kapslingsklasse	IP 40
Kaplingsklasse terminaler	IP 20

Mekaniske data

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Kunststof

Display / Betjeningsenhet

Display	Funktion	11 x LED
	udgangs status	LED, rød


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilslutning



1: Relais Ledningsovervågning

2: Relais Flow overvågning

Ledningsfarver :

BN = brun

BU = blå

BK = sort

WH = hvid

GY = grå