

Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/ 24VDC

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation

Flow overvågning; Ledningsovervågning

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-20...20
Driftspænding	[V]	24 DC
Strømforbrug	[mA]	70
Power-on forsinkelse	[s]	30
Antal kanaler		1

Udgange

Elektrisk design	relæ
Kontakt belastnings evne	4 A, 250 V AC
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow
Switch for ledningsovervågning	Relæ deaktiveret i tilfælde af ledningsbrud

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	< 10
--------------	-----	------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
Valg; væsker / gasser	Skydekontakt

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20



Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/ 24VDC

Mekaniske data		
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Dimensioner	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Kunststof	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
	udgangs status	LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
terminaler: 16 x ...2,5 mm ²		
Tilslutning		
2 3 1 4 5 WH BU BN BK GY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ① ② + - 24V DC		
1:	Relais Ledningsovervågning	
2:	Relais Flow overvågning	
	Ledningsfarver :	
BN =	brun	
BU =	blå	
BK =	sort	
WH =	hvid	
GY =	grå	