




Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/ 24VDC



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation	Flow overvågning
Medie	Flydende medier

Elektriske Data

Driftspændingstolerance [%]	-10...10
Driftspænding [V]	24 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20
Antal kanaler	1

Udgange

Elektrisk design	PNP
Permanent strømbelastning [mA] på koblingsudgange DC	400
Switch for flow overvågning	udgang kobler IND ved flow
Switch for ledningsovervågning	udgang kobler FRA ved ledningsbrud
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
----------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...60
Kapslingsklasse	IP 50



Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/ 24VDC

Kaplingsklasse terminaler	IP 20
---------------------------	-------

Godkendelser / Tests

MTTF	[År]	624
------	------	-----

Mekaniske data

Vægt	[g]	142,5
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Dimensioner	[mm]	78 x 22,5 x 100
Materiale	Kunststof	

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: 12 x ...2,5 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå