


TA1612



Temperatur transmitter

TA-025C2EM81-A-ZVG/US



1 G 1/8 Indvendigt gevind



EC 1935/2004



UK
CA

Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
Måleområde [°C]	-50...200
Kommunikationsinterface	IO-Link
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/8 Indvendigt gevind
Installationslængde EL [mm]	25

Applikation

Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Medie	væsker og gasser

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...32 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	< 50
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	2

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
-------------------------	--------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	analog signal; IO-Link; (konfigurerbar)
Antal analoge udgange	1
Analog strømudgang [mA]	4...20
Max. belastning [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Måleområde [°C]	-50...200
Fabriksindstilling	0...200 °C

Opløsning

Opløsning analog output [K]	0,04
-----------------------------	------



Temperatur transmitter

TA-025C2EM81-A-ZVG/US

Nøjagtighed / afvigelser		
Præcision på analog udgang	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% \text{ MS})$
Temperaturkoefficient		0,1; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen $25 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
	[% af udsving / 10 K]	
Reaktionstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	$< 0,25 / < 1$
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[$^{\circ}\text{C}$]	-25...80
Bemærk		ved medietemperatur: $< 160 \text{ }^{\circ}\text{C}$
omgivelsestemperatur		-25...60 $^{\circ}\text{C}$
		ved medietemperatur: $< 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Lagringstemperatur	[$^{\circ}\text{C}$]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
EMC		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Chokbestandig		DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig		DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	334
Mekaniske data		
Vægt	[g]	46,409
Kapsling		adapter-konstruktion
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfrit syrefast stål (1.4122); PEI; FKM
Procestilslutning		gevind tilslutning G 1/8 Indvendigt gevind
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		Ra: $< 0,8$
Sensordiameter	[mm]	3
Installationslængde EL	[mm]	25
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning		MS = indstil måleområde
		Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
Emballage-enheder		1 stk.

Temperatur transmitter

TA-025C2EM81-A-ZVG/US

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

